K1114

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм.

Принадлежности:
Шпингалеты из нержавеющей стали K1106.
Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали K1107.
Шпингалеты из нержавеющей стали с управляющей ручкой K1108.
Шпингалеты из нержавеющей стали с T-образной ручкой K1109.
Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой K1110.
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности K1111.

Чертежи



Обзор изделий

Выступ для шпингалетов

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	B1	A при длине корпуса H = 18	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K1114.245X180	с упором	прямой	19,5	8,1	18	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X200	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	20	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X240	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	24	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	B	B1	A при длине корпуса H = 18	L	Подходит для шпингалетов KIPP
K1114.245X280	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	28	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X320	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	32	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X340	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	34	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X360	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	36	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X380	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	38	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X400	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	40	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
K1114.245X420	с упором	изогнут вниз	19,5	8,1	42	45	K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG