K2370

Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами из нержавеющей стали и без них

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Покрытие обода из полиацеталя (ПОМ).
Подшипники и болты из нержавеющей стали.

Исполнение:
Покрытие обода белого цвета.

Указание:
Покрытие обода на шарикоподшипнике несъемное, нанесено методом полива.

Преимуществом покрытия обода из ПОМ является бесшумный ход.

Направляюще ролики не рассчитаны на ударные или осевые нагрузки.
Испытание на радиальную нагрузку было проведено в следующих условиях:
один миллион оборотов при 300 об/мин. Нагрузка может меняться
в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.

Технические данные:
Допускается эксплуатация при температуре до 105 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами из нержавеющей стали и без них

Номер заказа	B	D	D1	D2	D3	Форма	Тип формы	шарикоподшипником	L	L1	Радиальная нагрузка, H	SW
K2370.002006	6	20	6	-	-	A	без болта	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.002506	6	25	6	-	-	A	без болта	696-HZZ	-	-	98	-
K2370.003009	9	30	8	-	-	A	без болта	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.003509	9	35	8	-	-	A	без болта	608-HZZ	-	-	196	-
K2370.10200605X08	6	20	6	M5	8	B	с болтом	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250605X08	6	25	6	M5	8	B	с болтом	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300905X08	9	30	8	M5	10	B	с болтом	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10350905X08	9	35	8	M5	10	B	с болтом	608-HZZ	8	0,5	196	4
K2370.10200606X08	6	20	6	M6	8	B	с болтом	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10250606X08	6	25	6	M6	8	B	с болтом	696-HZZ	8	1	98	3
K2370.10300906X08	9	30	8	M6	10,2	B	с болтом	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10300906X12	9	30	8	M6	10,2	B	с болтом	608-HZZ	12	0,5	196	5
K2370.10350906X08	9	35	8	M6	10,2	B	с болтом	608-HZZ	8	1	196	5
K2370.10350906X12	9	35	8	M6	10,2	B	с болтом	608-HZZ	12	0,5	196	5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Направляющие ролики из пластмассы, цилиндрические, с болтами из нержавеющей стали и без них

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG