

Indicação técnica para Morsas NC

Adaptável

Ranhura e rosca para mordentes modulares e encaixes Grip.

Opcional

Fixação múltipla

Através do uso de grampos de fixação múltipla, é possível fixar várias peças de trabalho. A instalação é realizada sem ferramentas.

Individual

Flexível: pode ser aplicado sobre qualquer mesa de trabalho; pronto para operação imediata em combinação com grampos de fixação e porcas T (opcional).

Posicionamento ideal

Ranhura transversal para o alinhamento.

Pré-ajuste rápido

Pino de bloqueio para pré-posicionamento rápido.

Acionamento do fuso

Versão mecânico-hidráulica até 40 kN ou fixação puramente mecânica até 10 kN.

Vantagens que convencem:

- Repetibilidade $\leq 0,01$ mm
- Mordentes fixos presos em todos os níveis (X,Y,Z)
- Grande área de fixação devido aos mordentes escalonados de encaixe
- Equipamento básico: 2 mordentes roscados de inversão e 1 manivela
- Reversível na lateral, com furos de fixação para distâncias de ranhuras de 63 mm a 100 mm.