Мультиблоки Ø30, тип I

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Алюминиевая отливка.
Монтажный комплект, сталь.

Исполнение:
чистая.
Монтажные части, оцинкованные.

Указание:
Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для прочного крепления элементов поверхности, а также любых деталей на профильных трубах.

Детали можно привинтить к мультиблоку с пяти сторон. Благодаря различной высоте 2 половин мультиблока крепление навесных деталей можно выполнять на разном по высоте уровне. Навесные детали могут устанавливаться по касательной к поверхности профиля трубы круглого сечения или на расстоянии 5 мм.

Объем поставки:
1 мультиблок, состоит из 2 частей.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, оцинкованные.
1 четырехгранная гайка DIN 557 - M6, оцинкованная.
2 самостопорящиеся гайки ISO 10511 - M6, оцинкованные.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Чертежи



Обзор изделий

Мультиблоки Ø30, тип I

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд
K1993.30	Ø30	да

Мультиблоки Ø30, тип I

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG