


Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Фиксация опоры

**Описание****Материал:**

Конструкция из нержавеющей стали A1:

Резьбовая втулка 1.4305.

Прижимная пружина 1.4310.

Керамический шарик Si_3N_4

Конструкция из нержавеющей стали A4:

Резьбовая втулка 1.4404.

Прижимная пружина 1.4401.

Керамический шарик Si_3N_4 .**Исполнение:**

Без покрытия.


Указание:

Нитрид кремния Si_3N_4 как материал отличается сочетанием уникальных свойств. К примеру, это соединение имеет высокую жесткость и прочность, отличную износостойкость и хорошую химическую устойчивость.

Используемые материалы обеспечивают широкий спектр применения. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать пружинные упорные детали из нержавеющей стали A4.

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь

Номер заказа	D	Вид стали	D1	H	L	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Профиль поводка
K0610.03	M3	1.4305	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3	Внутренний шестигранник
K0610.031	M3	1.4404	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3	Внутренний шестигранник
K0610.04	M4	1.4305	2,5	0,8	10	2	4	10	Внутренний шестигранник
K0610.041	M4	1.4404	2,5	0,8	10	2	4	10	Внутренний шестигранник
K0610.05	M5	1.4305	3	0,9	14	2,5	6	11	Внутренний шестигранник
K0610.051	M5	1.4404	3	0,9	14	2,5	6	11	Внутренний шестигранник
K0610.06	M6	1.4305	3,5	1	15	3	9	13	Внутренний шестигранник
K0610.061	M6	1.4404	3,5	1	15	3	9	13	Внутренний шестигранник
K0610.08	M8	1.4305	5	1,5	18	4	15	30	Внутренний шестигранник
K0610.081	M8	1.4404	5	1,5	18	4	15	30	Внутренний шестигранник
K0610.10	M10	1.4305	6	2	23	5	20	35	Внутренний шестигранник
K0610.101	M10	1.4404	6	2	23	5	20	35	Внутренний шестигранник
K0610.12	M12	1.4305	8	2,5	26	6	30	55	Внутренний шестигранник
K0610.121	M12	1.4404	8	2,5	26	6	30	55	Внутренний шестигранник
K0610.16	M16	1.4305	10	3,5	33	8	65	125	Внутренний шестигранник
K0610.161	M16	1.4404	10	3,5	33	8	65	125	Внутренний шестигранник

**Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком,
нержавеющая сталь**