Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Thermoplast glaskugelverstärkt.

Ausführung:
mattschwarz.

Hinweis:
Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.

Montage:
Von der Bedienseite.

Zeichnungshinweis:
Form A: mit Grundplatte
Form B: ohne Grundplatte

1) Abdeckkappe
2) Grundplatte

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial

Zeichnungen

Ⓐ



Ⓑ



Artikelübersicht

Bogengriffe

Bestellnummer	Form	Typ	Ausführung 1	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Tragkraft N
K0193.110006	A	mit Grundplatte	mit Grundplatte	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
K0193.112006	A	mit Grundplatte	mit Grundplatte	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
K0193.114008	A	mit Grundplatte	mit Grundplatte	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600
K0193.210006	B	ohne Grundplatte	ohne Grundplatte	100	-	23	19	7	11	38	31	4	121	84	M6x25	600
K0193.212006	B	ohne Grundplatte	ohne Grundplatte	120	-	28	23	7	12	50	38	5	152	104	M6x25	600
K0193.214008	B	ohne Grundplatte	ohne Grundplatte	140	-	31	25	9,5	16	54	39	5,5	177	122	M8x30	600

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial

Artikelübersicht

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG