


Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



$$A=X1+X2$$

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt.

Hinweis:

Vierteldrehverschlüsse zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Der Verschluss wird durch eine 90° Drehung geschlossen und geöffnet. Dabei bewegt sich der sogenannte Querstift im Verschlussbolzen über eine Kurve im Verschlussunterteil und spannt so die Feder vor. Am Endpunkt der Kurve befindet sich eine kleine Vertiefung in welcher der Kreuzstift einrastet. Die von der Feder erzeugte Vorspannkraft des Verschlusses sorgt dafür, dass die Verbindung vibrations sicher geschlossen bleibt.

Alle Bauteile des Verschlusssystem (Verschlussbolzen, Haltescheibe und Verschlussunterteil) sind unverlierbar mit der Abdeckung bzw. dem Rahmen verbunden.

Die Bedienung erfolgt werkzeuglos über Rändelgriff.

Der Vierteldrehverschluss besteht immer aus 1/4 Drehverschluss, Haltescheibe und Verschlussunterteil.

Technische Daten:

Maximale Zugkraft 1300 N.

Montage:

Durch die Abdeckung wird ein Loch von 8 mm gebohrt, der Bolzen mit Querstift durchgesteckt und von der Rückseite mit der Haltescheibe gesichert. Im Rahmen wird ein Mittelloch von 13 mm sowie zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des Unterteils gebohrt.


Zubehör:

Haltescheiben K1731.

Verschlussunterteile K1732.

Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	A	L	L1
K1730.311315	0,75 - 1,50	18,15	13,15
K1730.311390	1,50 - 2,25	18,15	13,9
K1730.311465	2,25 - 3,00	18,15	14,65
K1730.311540	3,00 - 3,75	20,4	15,4
K1730.311615	3,75 - 4,50	20,4	16,15
K1730.311690	4,50 - 5,25	20,4	16,9
K1730.311765	5,25 - 6,00	22,65	17,65
K1730.311840	6,00 - 6,75	22,65	18,4
K1730.311915	6,75 - 7,50	22,65	19,15
K1730.311990	7,50 - 8,25	24,9	19,9
K1730.312065	8,25 - 9,00	24,9	20,65
K1730.312140	9,00 - 9,75	24,9	21,4
K1730.312215	9,75 - 10,50	27,15	22,15
K1730.312290	10,50 - 11,25	27,15	22,9
K1730.312365	11,25 - 12,00	27,15	23,65
K1730.312440	12,00 - 12,75	29,4	24,4
K1730.312515	12,75 - 13,50	29,4	25,15
K1730.312590	13,50 - 14,25	29,4	25,9
K1730.312665	14,25 - 15,00	31,65	26,65
K1730.312740	15,00 - 15,75	31,65	27,4
K1730.312815	15,75 - 16,50	31,65	28,15
K1730.312890	16,50 - 17,25	33,9	28,9
K1730.312965	17,25 - 18,00	33,9	29,65
K1730.313040	18,00 - 18,75	33,9	30,4
K1730.313115	18,75 - 19,50	36,15	31,15
K1730.313190	19,50 - 20,25	36,15	31,9
K1730.313265	20,25 - 21	36,15	32,65