


Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, нержавеющая сталь 1.4305.

Болты, сталь.

Поворотная головка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Сталь никелированная.

Указание:

Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Убедитесь в том, что поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», а болт втянут.

Сдвиньте стопорные шариковые штифты вверх зажимной втулки или вставьте их. Прижмите поворотную головку вниз и установите в положение «ВКЛ.». При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:


Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев K2259.

Указание на чертеже:


- 1) Возможность монтажа 1
- 2) Возможность монтажа 2
- 3) Плита

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали


Чертежи



①



②



Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали

Номер заказа	Исполнение 2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	M	T	T1	T2
K2329.11218	Болт, сталь	16	12	27	35	23	16	28	4,4	2,4	52	10	35	5,5	17,5	M02X4	6	6-16	2,5
K2329.11622	Болт, сталь	20	16	36	50	30	20	37	6,5	3,4	66	14	44	5,5	21,5	M03X6	6	6-20	2,5

Номер заказа	Исполнение 2	Усилие на срез, кН	Зажимное усилие Н	Вытяжное усилие F кН	Крепежная сила Н	Термостойкость
K2329.11218	Болт, сталь	10	1000	4	2500	≤180 °C
K2329.11622	Болт, сталь	15	2000	8	5000	≤180 °C

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Исполнение 2	Тип формы
K2329.11218	Стопорные Пальцы Шариковые	тяжелое исполнение	Болт, сталь	-
K2329.11622	Стопорные Пальцы Шариковые	тяжелое исполнение	Болт, сталь	-