

Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Переходная пластина из стали.

Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Переходная пластина, оцинкованная.

Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.

Указание:

Переходные пластины обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств со схемой расположения отверстий 3 или 4 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм.

Штревели зажимаются в отверстия поворотом винта с цилиндрической головкой.

