Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:
Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:
Рычаг из стали 1.0401.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.
Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8

Исполнение:
Рычаг и установочный штифт, с синим пассивированием.
Упорная шайба, черная.
Шарнирные пальцы, без покрытия.

Указание:
Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур).
Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:
Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Указание на чертеже:
1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Чертежи



Обзор изделий

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - H
K2128.1502205X20	K0789.1502205X20	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2128.1502205X30	K0789.1502205X30	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2128.1502205X40	K0789.1502205X40	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2128.1502205X50	K0789.1502205X50	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2128.1502206X20	K0789.1502206X20	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K2128.1502206X30	K0789.1502206X30	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K2128.1502206X40	K0789.1502206X40	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K2128.1502206X50	K0789.1502206X50	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K2128.2502208X25	K0789.2502208X25	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2128.2502208X30	K0789.2502208X30	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2128.2502208X40	K0789.2502208X40	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2128.2502208X50	K0789.2502208X50	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K2128.2502210X25	K0789.2502210X25	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K2128.2502210X30	K0789.2502210X30	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K2128.2502210X40	K0789.2502210X40	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K2128.2502210X50	K0789.2502210X50	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG