Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:
Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.

Указание:
При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:
Специальное исполнение.

Чертежи



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0748.01004060	A	Сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004061	A	Сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004080	A	Сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01004081	A	Сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.01105080	A	Сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105081	A	Сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105100	A	Сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01105101	A	Сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.01206100	A	Сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206101	A	Сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206120	A	Сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01206121	A	Сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.01308120	A	Сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308121	A	Сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308160	A	Сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01308161	A	Сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.01903060	A	Сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.01903061	A	Сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.11004060	A	нержавеющая сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004061	A	нержавеющая сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004080	A	нержавеющая сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11004081	A	нержавеющая сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.11105080	A	нержавеющая сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105081	A	нержавеющая сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105100	A	нержавеющая сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11105101	A	нержавеющая сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.11206100	A	нержавеющая сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206101	A	нержавеющая сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206120	A	нержавеющая сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11206121	A	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.11308120	A	нержавеющая сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11308121	A	нержавеющая сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11308160	A	нержавеющая сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11308161	A	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.11903060	A	нержавеющая сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.11903061	A	нержавеющая сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG