Подъемные ролики со встроенной фиксирующей опорой для алюминиевых профилей

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из литого алюминия.
Привинчиваемая пластина из стали.
Ролик из ударопрочного полиамида 6, 70° по Шору D.
Фиксирующая опора из твердой резины.
Фиксирующее колесо из полиамида.

Исполнение:
Корпус с порошковым покрытием, цвет белого алюминия, аналог RAL 9006.
Привинчиваемая пластина оцинкованная.
Ролик, черный.
Фиксирующая опора, черная.
Фиксирующее колесо, оранжевое, аналог RAL 2004.

Указание:
Подъемный ролик со встроенной фиксирующей опорой. С герметичной опорой на шарикоподшипниках в поворотном круге. Регулировка высоты с помощью рожкового ключа 13 мм или встроенного маховика. Ось колеса закреплена болтами.
Сверхмощный подъемный ролик со встроенной привинчиваемой пластиной для крепления к алюминиевым профилям с шагом 40 и 45 мм без выступа.

Чертежи



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Подъемные ролики со встроенной фиксирующей опорой для алюминиевых профилей

Обзор изделий

Подъемные ролики со встроенной фиксирующей опорой для алюминиевых профилей

Номер заказа	A	B	D	H	H1	R	Установка колеса	Допустимая нагрузка, кг	Вариант крепления
K2236.063291	46	29	62	103	119	77,5	подшипник скольжения	500	Сопрягаемая плита

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG