

# Technischer Hinweis

## Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion



Typ	K1529.180	K1529.1180
Not-Halt (2 Öffner)	ohne	
Drucktaster (1 Wechsler)		
LED rot/grün		
Not-Halt	-	1-42 V AC/DC max. 100 mA
Drucktaster	24 V AC/DC max. 1,5 A	
Betriebsspannung LED	24 V DC	
Anschlussart	8-polig / M12x1	12-polig / M12x1
Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite)		
	1) Weiß (WH) 2) Braun (BN) 3) Grün (GN) 4) Gelb (YE) 5) Grau (GY) 6) Rosa (PK) 7) Blau (BU) 8) Rot (RD)	1) Braun (BN) 2) Blau (BU) 3) Weiß (WH) 4) Grün (GN) 5) Rosa (PK) 6) Gelb (YE) 7) Schwarz (BK) 8) Grau (GY) 9) Rot (RD) 10) Violett (VT) 11) Grau-Rosa (GY/PK) 12) Rot-Blau (RD/BU)