

## Bodenaufsteller rollbar

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Aluminiumprofil.  
Acrylglas.

**Ausführung:**

Vierkantprofil.  
Acrylglascheibe.

**Hinweis:**

Höhe komplett: 1960mm  
Breite Rahmen: 900mm  
Länge Fuß: 530mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglascheiben.  
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.  
Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm.  
Gesamte lichte Höhe 1060 mm.  
2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand.

**Anwendung:**

Ladengeschäfte / Apotheken  
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche  
Arztpraxen / Wartezimmer  
Empfangstheken / Eingangsbereich

**Auf Anfrage:**

Sondergrößen.

### Artikelübersicht

#### Bodenaufsteller rollbar

Bestellnummer	Benennung
K1081.26	Bodenaufsteller