K0613

Ecrou croisillon soft

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.

Finition :
Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.

Nota :
Les écrous croisillon intégrant un composant souple combinent la rigidité des poignées traditionnelles en thermoplastique et une utilisation confortable grâce à la souplesse de la surface.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0613.5108	K	M8	51	15	22	10	13	-
K0613.5110	K	M10	51	15	22	10	13	-
K0613.7608	K	M8	76	19,5	28	13,5	20	-
K0613.7610	K	M10	76	19,5	28	13,5	20	-
K0613.7612	K	M12	76	19,5	28	13,5	20	-
K0613.5108X20	L	M8	51	15	23	10	-	20
K0613.5108X40	L	M8	51	15	23	10	-	40
K0613.5110X20	L	M10	51	15	23	10	-	20
K0613.5110X40	L	M10	51	15	23	10	-	40
K0613.7608X20	L	M8	76	19,5	30	13,5	-	20
K0613.7608X40	L	M8	76	19,5	30	13,5	-	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ecrou croisillon soft

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0613.7610X20	L	M10	76	19,5	30	13,5	-	20
K0613.7610X40	L	M10	76	19,5	30	13,5	-	40
K0613.7612X20	L	M12	76	19,5	30	13,5	-	20
K0613.7612X30	L	M12	76	19,5	30	13,5	-	30
K0613.7612X40	L	M12	76	19,5	30	13,5	-	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG