

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Форма А: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать только на сжатие.

Форма В: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.

Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Монтаж:

Посредством сварки или отдельные отверстия, предоставленные заказчиком.

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н


Описание товара/фотография продукта




Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н

Чертежи

Ⓐ



Ⓑ



Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н

Обзор изделий

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н

Номер заказа	Форма	A1	B1	B5	C1	D	D1	D2	H	H1	Ход S	L	L1	L2	M	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Зажимное усилие F1 Н	Крепежная сила F2 Н
K2288.0111501	A	50,8	69,8	8	30	21,7	18,6	35	79	150	43,8	148,8	46,8	25,4	M12x50	91°	120	3800	11150
K2288.0222501	A	70	90	11,1	40	27,2	25	45	87	150	55	198	65	38,1	M16X50	88°	140	4500	22250
K2288.0111502	B	50,8	69,8	8	30	21,7	18,6	35	79	150	59,5	212	62	25,4	M12x50	183°	120	3800	11150
K2288.0222502	B	70	90	11,1	40	27,2	25	45	87	150	77,8	272	78,4	38,1	M16X50	183°	140	4500	22250