


고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.

고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.

요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.


온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

요청 시:

다른 쇼어 강도.

도면



품목 요약

고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음

주문 번호	D	H	G	L
K2341.05002057	50	20	M10	28
K2341.08002557	80	25	M12	23
K2341.08003057	80	30	M12	37

고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음

품목 요약
