K1979

Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I

Описание товара/фотография продукта





Описание

Материал:
Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Исполнение:
искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.

Указание:
Легкий алюминиевый профиль для создания изящных конструкций с оптимальной массой. В трех зажимных пазах, расположенных под углом 90°, можно размещать соединители Ø30 без дополнительной обработки профилей. За счет соединения путем кинематического замыкания создается чрезвычайно стабильная конструкция. Соединения можно в любое время дополнить, а также снова легко демонтировать.

В данном профиле дополнительно предусмотрен паз 8. К данному пазу без переходника могут подсоединяться дополнительные элементы принадлежностей, соединители или алюминиевые профили серии тип I с пазом 8.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I

Чертежи



Обзор изделий

Профильные трубы, из алюминия, Ø30, паз 8, тип I

Номер заказа	Ширина паза	Профиль	L	L макс.	Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3	Момент инерции площадей скручивание $см^4$	Поверхность профиля cm^2	F1 макс., кН	Примерный вес, кг/м
K1979.08300X1000	8	Ø30	1000	6000	1,2	2,32	0,91	1,55	0,76	2,75	3,5	0,74

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG