Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из полиамида 6.
Полый вал из нержавеющей стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Установочный винт из нержавеющей стали.

Исполнение:
Корпус, ударопрочный.
Полый вал и установочный винт, чистый.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.

Указание:
Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда.
Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения имеют компактную конструкцию с очень четкой индикацией. Они особенно хорошо подходят для небольших расстояний шпинделя и малых диаметров валов. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.

Технические данные:
- отсчётное устройство из 3 декад
- высота цифр 4 мм
- полый вал -Ø 10 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей

По запросу:
индикация в дюймах

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Чертежи



Показания после оборота, место запятой:	Монтажное положение (1 - 4):
пример: K2106.**01001**111 **0100** = шаг 1 мм, **1** = место запятой на 1 месте справа.	 пример: K2106.01001**1**11 **1** = монтажное положение

Направление счёта (1 - 2):	Цвет (1 - 2):
 пример: K2106.0100111**1** **1** = по часовой стрелке (увеличение значений) **2** = против часовой стрелки (увеличение значений)	пример:K2106.0100111**1** **1** = цвет оранжевый **2** = цвет чёрный

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2106.01001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	5	1	300	4	2	05,0
K2106.06001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001221	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001311	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001321	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001411	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001421	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001111	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001121	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001211	оранжевый чистый RAL 2004	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B D H L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2106.08001221	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001311	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001321	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001411	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001421	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001111	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001121	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001211	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001221	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001311	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001321	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001411	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001421	оранжевый чистый RAL 2004	26 10 33 22	10	1	150	4	2	10,0
K2106.01001112	черный	26 10 33 22	1	1	500	1	1	01,0
K2106.01001122	черный	26 10 33 22	1	1	500	1	2	01,0
K2106.01001212	черный	26 10 33 22	1	1	500	2	1	01,0
K2106.01001222	черный	26 10 33 22	1	1	500	2	2	01,0
K2106.01001312	черный	26 10 33 22	1	1	500	3	1	01,0
K2106.01001322	черный	26 10 33 22	1	1	500	3	2	01,0
K2106.01001412	черный	26 10 33 22	1	1	500	4	1	01,0
K2106.01001422	черный	26 10 33 22	1	1	500	4	2	01,0
K2106.02001112	черный	26 10 33 22	2	1	500	1	1	02,0
K2106.02001122	черный	26 10 33 22	2	1	500	1	2	02,0
K2106.02001212	черный	26 10 33 22	2	1	500	2	1	02,0
K2106.02001222	черный	26 10 33 22	2	1	500	2	2	02,0
K2106.02001312	черный	26 10 33 22	2	1	500	3	1	02,0
K2106.02001322	черный	26 10 33 22	2	1	500	3	2	02,0
K2106.02001412	черный	26 10 33 22	2	1	500	4	1	02,0
K2106.02001422	черный	26 10 33 22	2	1	500	4	2	02,0
K2106.02501112	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	1	1	02,5
K2106.02501122	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	1	2	02,5
K2106.02501212	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	2	1	02,5
K2106.02501222	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	2	2	02,5
K2106.02501312	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	3	1	02,5
K2106.02501322	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	3	2	02,5
K2106.02501412	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	4	1	02,5
K2106.02501422	черный	26 10 33 22	2,5	1	500	4	2	02,5
K2106.03001112	черный	26 10 33 22	3	1	500	1	1	03,0
K2106.03001122	черный	26 10 33 22	3	1	500	1	2	03,0
K2106.03001212	черный	26 10 33 22	3	1	500	2	1	03,0
K2106.03001222	черный	26 10 33 22	3	1	500	2	2	03,0
K2106.03001312	черный	26 10 33 22	3	1	500	3	1	03,0
K2106.03001322	черный	26 10 33 22	3	1	500	3	2	03,0
K2106.03001412	черный	26 10 33 22	3	1	500	4	1	03,0
K2106.03001422	черный	26 10 33 22	3	1	500	4	2	03,0
K2106.04001112	черный	26 10 33 22	4	1	375	1	1	04,0
K2106.04001122	черный	26 10 33 22	4	1	375	1	2	04,0
K2106.04001212	черный	26 10 33 22	4	1	375	2	1	04,0
K2106.04001222	черный	26 10 33 22	4	1	375	2	2	04,0
K2106.04001312	черный	26 10 33 22	4	1	375	3	1	04,0
K2106.04001322	черный	26 10 33 22	4	1	375	3	2	04,0
K2106.04001412	черный	26 10 33 22	4	1	375	4	1	04,0
K2106.04001422	черный	26 10 33 22	4	1	375	4	2	04,0
K2106.05001112	черный	26 10 33 22	5	1	300	1	1	05,0
K2106.05001122	черный	26 10 33 22	5	1	300	1	2	05,0
K2106.05001212	черный	26 10 33 22	5	1	300	2	1	05,0
K2106.05001222	черный	26 10 33 22	5	1	300	2	2	05,0
K2106.05001312	черный	26 10 33 22	5	1	300	3	1	05,0
K2106.05001322	черный	26 10 33 22	5	1	300	3	2	05,0
K2106.05001412	черный	26 10 33 22	5	1	300	4	1	05,0
K2106.05001422	черный	26 10 33 22	5	1	300	4	2	05,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	B	D	H	L	Шаг	Место запятой	макс. частота вращения об/мин	Монтажное положение	Направление счета	Индикация после одного оборота
K2106.06001112	черный	26	10	33	22	6	1	250	1	1	06,0
K2106.06001122	черный	26	10	33	22	6	1	250	1	2	06,0
K2106.06001212	черный	26	10	33	22	6	1	250	2	1	06,0
K2106.06001222	черный	26	10	33	22	6	1	250	2	2	06,0
K2106.06001312	черный	26	10	33	22	6	1	250	3	1	06,0
K2106.06001322	черный	26	10	33	22	6	1	250	3	2	06,0
K2106.06001412	черный	26	10	33	22	6	1	250	4	1	06,0
K2106.06001422	черный	26	10	33	22	6	1	250	4	2	06,0
K2106.08001112	черный	26	10	33	22	8	1	180	1	1	08,0
K2106.08001122	черный	26	10	33	22	8	1	180	1	2	08,0
K2106.08001212	черный	26	10	33	22	8	1	180	2	1	08,0
K2106.08001222	черный	26	10	33	22	8	1	180	2	2	08,0
K2106.08001312	черный	26	10	33	22	8	1	180	3	1	08,0
K2106.08001322	черный	26	10	33	22	8	1	180	3	2	08,0
K2106.08001412	черный	26	10	33	22	8	1	180	4	1	08,0
K2106.08001422	черный	26	10	33	22	8	1	180	4	2	08,0
K2106.10001112	черный	26	10	33	22	10	1	150	1	1	10,0
K2106.10001122	черный	26	10	33	22	10	1	150	1	2	10,0
K2106.10001212	черный	26	10	33	22	10	1	150	2	1	10,0
K2106.10001222	черный	26	10	33	22	10	1	150	2	2	10,0
K2106.10001312	черный	26	10	33	22	10	1	150	3	1	10,0
K2106.10001322	черный	26	10	33	22	10	1	150	3	2	10,0
K2106.10001412	черный	26	10	33	22	10	1	150	4	1	10,0
K2106.10001422	черный	26	10	33	22	10	1	150	4	2	10,0

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG