

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음

정보:

잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.

도면



스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 B

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0637.1050410	B	4	M10	10	38	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K0637.1050510	B	5	M10	10	38	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14
K0637.1050610	B	6	M10	10	38	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14
K0637.10504101	B	4	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K0637.10505101	B	5	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14
K0637.10506101	B	6	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14
K0637.1050512	B	5	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K0637.1050612	B	6	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K0637.1050812	B	8	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K0637.10505121	B	5	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K0637.10506121	B	6	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K0637.10508121	B	8	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K0637.1050616	B	6	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K0637.1050816	B	8	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K0637.1051016	B	10	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K0637.10506161	B	6	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K0637.10508161	B	8	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K0637.10510161	B	10	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K0637.1050820	B	8	M20	20	70	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K0637.1051020	B	10	M20	20	70	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K0637.1051220	B	12	M20	20	70	50	35	18	6	12	30	3	20	60
K0637.10508201	B	8	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K0637.10510201	B	10	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K0637.10512201	B	12	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	30	3	20	60