

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:


스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 무광택 처리

정보:

육각 소켓과 테이퍼식 스레드가 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.

도면



품목 요약

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

주문 번호 스틸	주문 번호 스테인레스 스틸	D1	L	SW
K1129.100810	K1129.200810	M8x1	8	4
K1129.101010	K1129.201010	M10X1	8	5
K1129.101215	K1129.201215	M12X1,5	10	6
K1129.101415	K1129.201415	M14X1,5	10	7
K1129.101615	K1129.201615	M16X1,5	10	8
K1129.101015	K1129.201815	M18X1,5	10	8
K1129.102015	K1129.202015	M20X1,5	10	10
K1129.102215	K1129.202215	M22X1,5	10	10
K1129.102415	K1129.202415	M24X1,5	12	12
K1129.102615	-	M26X1,5	12	12
K1129.103015	-	M30X1,5	12	17
K1129.103615	-	M36X1,5	15	19
K1129.104215	-	M42X1,5	18	22
K1129.104815	-	M48X1,5	20	24
K1129.10018	K1129.2001815	R1/8	8	5
K1129.10014	K1129.2001415	R1/4	10	7
K1129.10038	K1129.2003815	R3/8	10	8
K1129.10012	K1129.2001215	R1/2	10	10
K1129.10034	K1129.2003415	R3/4	12	12
K1129.10100	K1129.2010015	R1	12	17
K1129.10114	-	R1 1/4	18	22
K1129.10112	-	R1 1/2	20	24

