K0483

튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음

품목 설명/제품 이미지



굽힘 모멘트 (Nm)

설명

제품 설명:
직선형 튜브 커넥터는 축 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다. 60° 자유롭게 회전할 수 있는 이중 볼 조인트는 두 개의 튜브 커넥터를 직선으로 연결합니다.
이는 매우 유연하게 조정 가능한 파이프 구조를 가능하게 하며 기존의 용접 구조에 대한 대안을 나타냅니다.

재질:
알루미늄 캐스팅.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

정보:
다른 30mm 튜브 커넥터와 결합 가능.

볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.

클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 10Nm.
M8: 25Nm.
M10: 50Nm.

힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.

액세서리:
원형 및 사각 튜브 K0493

도면



품목 요약

튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 이중 볼 조인트 있음

품목 요약

주문 번호	A	E	I	L	M	N	R	Mb (Nm)
K0483.530302	30,1	40	53	184	33	80	47	40

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG