

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튼 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.

재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 무경화 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:

나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.

잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.

잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

정보:

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

요청 시:


특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키 버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0632.001903	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.001004	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.001105	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.001206	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.001308	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.001410	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.001412	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.001516	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.111903	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.111004	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.111105	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.111206	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.111308	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.111410	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.111412	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.111516	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	비경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.061903	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.061004	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.061105	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.061206	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1 F x 30°	시작 탄성 F1 약.	탄성 종료 N2 약.	N
K0632.061308	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.061410	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.061412	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.061516	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.171903	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.171004	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.171105	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.171206	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.171308	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.171410	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.171412	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.171516	A	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.0619031	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.0610041	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.0611051	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.0612061	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.0613081	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.0614101	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.0614121	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.0615161	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.1719031	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.1710041	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.1711051	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.1712061	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.1713081	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.1714101	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.1714121	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.1715161	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	3,2	20	40