K2088

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:
한 쌍으로 판매

정보:
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
텔레스코픽 레일이 닫힐때 완충장치에 의해 자동으로 천천히 끝까지 닫힙니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

온도 범위:
10 °C - 40 °C.

도면 설명:
1) K2088.0300에는 조립 구멍 없음.
2) K2088.0350에는 조립 구멍 없음.
3) K2088.0400에는 조립 구멍 없음.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

도면







품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	Fp= 쌍 당 하중 50,000 주기	H	스트로크 S	L	조립	제품 타입	포장 유형
K2088.0300	35	-	96	-	-	174	-	-	12,7	35	51	275	300	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0350	35	128	-	-	-	128	224	-	12,7	35	51	350	350	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0400	35	128	192	-	-	160	288	-	12,7	50	51	400	400	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0450	35	128	256	-	-	160	320	-	12,7	50	51	450	450	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0500	35	128	224	288	-	192	384	-	12,7	60	51	500	500	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0550	35	128	224	352	-	224	416	-	12,7	60	51	550	550	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0600	35	128	224	352	-	256	480	-	12,7	68	51	600	600	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0650	35	128	224	352	448	256	512	-	12,7	68	51	650	650	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍
K2088.0700	35	128	224	352	480	256	448	576	12,7	68	51	700	700	측면 장착	스탠다드	1 개 = 1 쌍

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG