

암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:


플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.

요청 시:

기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트

도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.903181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905181	검정 RAL 9005	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005181	검정 RAL 9005	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20

암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16

암나사 클램프 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0122.004186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.903188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M3	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.904188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M4	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.905188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	9	M5	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0122.003188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.004188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.005188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0122.104188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.105188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.106188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0122.206188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0122.308188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0122.410188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.412188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0122.512188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0122.516188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26