

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스, 타입 B, 플랫형 볼

품목 설명/제품 이미지




설명

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:

플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이 최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	L	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0381.20410	B	M4	1,4	7	9,7	2,1	4	2,5	3	3,5
K0381.20416	B	M4	1,4	7	15,7	2,1	4	2,5	3	3,5
K0381.20420	B	M4	1,4	7	19,7	2,1	4	2,5	3	3,5
K0381.20512	B	M5	2	8,5	11,7	2,4	5	3	4	4,5
K0381.20516	B	M5	2	8,5	15,7	2,4	5	3	4	4,5
K0381.20520	B	M5	2	8,5	19,7	2,4	5	3	4	4,5
K0381.20620	B	M6	3,2	10	20	3	6	4	5	9
K0381.20630	B	M6	3,2	10	30	3	6	4	5	9
K0381.20640	B	M6	3,2	10	40	16	6	4	5	9
K0381.20820	B	M8	4,5	13	20	3,5	8	5,5	6	15
K0381.20835	B	M8	4,5	13	35	3,5	8	5,5	6	15
K0381.20850	B	M8	4,5	13	50	22	8	5,5	6	15
K0381.21025	B	M10	6	16	25	4,5	10	7	8	20
K0381.21040	B	M10	6	16	40	4,5	10	7	8	20
K0381.21060	B	M10	6	16	60	28	10	7	8	20
K0381.21230	B	M12	7,2	18	30	5	12	8,5	10	30
K0381.21250	B	M12	7,2	18	50	5	12	8,5	10	30
K0381.21280	B	M12	7,2	18	80	44	12	8,5	10	30
K0381.21640	B	M16	10,7	24	40	6	16	12	14	60
K0381.21660	B	M16	10,7	24	60	6	16	12	14	60
K0381.21680	B	M16	10,7	24	80	36	16	12	14	60