# K1411

# 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

## 품목 설명/제품 이미지

### 설명

**재질:**
스테인레스 스틸 1.4404

**표면 마무리:**
광택.

**정보:**
육각 헤드 나사의 표면은 광택처리 되어 있어 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다.
따라서 스크류 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다.
까다로운 각인 또는 새긴 자국 대신, 스크류 헤드의 표면은 Ra 0.8µm로 매끄럽게 마무리되어 있습니다.
제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.

**액세서리:**
볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너 (K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.

## 도면




## 품목 요약

### 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

| 주문 번호 | 본체 재질 | D | D1 | H | K | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1411.03X06** | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 |
| **K1411.03X08** | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 |
| **K1411.03X10** | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 |
| **K1411.03X12** | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 12 | 5,5 |
| **K1411.03X16** | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 16 | 5,5 |
| **K1411.04X06** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **K1411.04X08** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| **K1411.04X10** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| **K1411.04X12** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 12 | 7 |
| **K1411.04X16** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 16 | 7 |
| **K1411.04X20** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 20 | 7 |
| **K1411.04X25** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 25 | 7 |
| **K1411.04X30** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 30 | 7 |
| **K1411.04X35** | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 35 | 7 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

## 품목 요약

| 주문 번호 | 본체 재질 | D | D1 | H | K | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1411.05X08 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 8 | 8 |
| K1411.05X10 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 |
| K1411.05X12 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 |
| K1411.05X16 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 |
| K1411.05X20 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 |
| K1411.05X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 |
| K1411.05X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 |
| K1411.05X35 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 |
| K1411.06X08 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| K1411.06X10 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| K1411.06X12 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 10 |
| K1411.06X16 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 |
| K1411.06X20 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 |
| K1411.06X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 25 | 10 |
| K1411.06X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 |
| K1411.06X35 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 35 | 10 |
| K1411.06X40 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 40 | 10 |
| K1411.06X45 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 45 | 10 |
| K1411.06X50 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 50 | 10 |
| K1411.06X55 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 55 | 10 |
| K1411.06X60 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 60 | 10 |
| K1411.06X65 | 스테인레스 스틸 A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 65 | 10 |
| K1411.08X12 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 |
| K1411.08X14 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 |
| K1411.08X16 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 |
| K1411.08X20 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 |
| K1411.08X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 |
| K1411.08X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 |
| K1411.08X35 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 |
| K1411.08X40 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 |
| K1411.08X45 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 |
| K1411.08X50 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 |
| K1411.08X55 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 |
| K1411.08X60 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 |
| K1411.08X65 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 65 | 13 |
| K1411.08X70 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 |
| K1411.08X75 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 75 | 13 |
| K1411.08X80 | 스테인레스 스틸 A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 |
| K1411.10X16 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 16 | 16 |
| K1411.10X20 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 |
| K1411.10X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 |
| K1411.10X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 |
| K1411.10X35 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 |
| K1411.10X40 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 |
| K1411.10X45 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 |
| K1411.10X50 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 |
| K1411.10X55 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 55 | 16 |
| K1411.10X60 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 |
| K1411.10X65 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 |
| K1411.10X70 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 |
| K1411.10X75 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 |
| K1411.10X80 | 스테인레스 스틸 A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 |
| K1411.05X60 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 60 | 8 |
| K1411.03X20 | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 20 | 5,5 |
| K1411.03X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 25 | 5,5 |
| K1411.03X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 30 | 5,5 |
| K1411.04X40 | 스테인레스 스틸 A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 40 | 7 |
| K1411.05X40 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 |
| K1411.05X45 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 |
| K1411.05X50 | 스테인레스 스틸 A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 |
| K1411.12X25 | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 25 | 18 |
| K1411.12X30 | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 30 | 18 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN

## 품목 요약

| 주문 번호 | 본체 재질 | D | D1 | H | K | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1411.12X35** | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 35 | 18 |
| **K1411.12X40** | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 40 | 18 |
| **K1411.12X45** | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 45 | 18 |
| **K1411.12X50** | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 50 | 18 |
| **K1411.12X60** | 스테인레스 스틸 A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 60 | 18 |
| **K1411.16X30** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 |
| **K1411.16X35** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 |
| **K1411.16X40** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 |
| **K1411.16X45** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 |
| **K1411.16X50** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 |
| **K1411.16X60** | 스테인레스 스틸 A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 |
| **K1411.20X40** | 스테인레스 스틸 A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 40 | 30 |
| **K1411.20X45** | 스테인레스 스틸 A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 45 | 30 |
| **K1411.20X50** | 스테인레스 스틸 A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 50 | 30 |
| **K1411.20X60** | 스테인레스 스틸 A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 60 | 30 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG