


# 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

#### 표면 마무리:

연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.

#### 정보:

본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑 같은 높이로 설치할 수 있습니다.

까다로운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 이 것을 사용합니다.

다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.

스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.

브레이크 케이블은 공급 범위 내 포함되어있지 않음.

나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.

A형: 잠금식

B형: 비잠금형

#### 액추에이션 원리:

그립을 통해 덮개, 뚜껑, 후드 혹은 문의 원격 조종 및 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열림.

잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.

#### 이용:

- 자동차 산업
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술

#### 조립:

1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다. 2. 장착부품을 사용하여 후면에 고정합니다.
3. 보덴 케이블 연결.

#### 장점:

접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능.

인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능.

안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.

#### 공급 내역:

장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4)와 보덴 케이블 마운트는 공급 내역에 포함되어 있습니다.


잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.

#### 액세서리:

브레이크 케이블 K1646.

# 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

품목 설명/제품 이미지




## 도면 설명:

- 1) 보덴 케이블 연결
- 2) 장착 컷아웃
- 3) 도어 패널
- 4) 장착 고정장치 높이(표 H4 참조)
- 5) 그립
- 6) 보덴 케이블

## 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

도면



## 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

## 품목 요약

## 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

| 주문 번호            | 타입 | 형태   | 타입 | 표면<br>기본 몸체 | A  | B  | D    | D1 | H    | H1   | H2  | H3   | H4   | 당김 힘<br>F1<br>N | 온도 범위<br>°C | S=도어 두께(mm) | 스크류   |
|------------------|----|------|----|-------------|----|----|------|----|------|------|-----|------|------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| K1851.1102356044 | A  | 잠금식  |    | 광택처리        | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23   | 100             | -           | 2-12        | M4x6  |
| K1851.1112356044 | A  | 잠금식  |    | 광택처리        | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100             | -           | 12-22       | M4x20 |
| K1851.1102356055 | A  | 잠금식  |    | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23   | 100             | -           | 2-12        | M4x6  |
| K1851.1112356055 | A  | 잠금식  |    | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100             | -           | 12-22       | M4x20 |
| K1851.1002356044 | B  | 비잠금식 |    | 광택처리        | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23   | 100             | -           | 2-12        | M4x6  |
| K1851.1012356044 | B  | 비잠금식 |    | 광택처리        | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100             | -           | 12-22       | M4x20 |
| K1851.1002356055 | B  | 비잠금식 |    | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23   | 100             | -           | 2-12        | M4x6  |
| K1851.1012356055 | B  | 비잠금식 |    | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100             | -           | 12-22       | M4x20 |