

수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 열가소성 핸들 및 인서트.
스틸 나사 볼트.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.


액추에이션 원리:

핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.


요청 시:

특수 설계 버전.

눌러서 잠금해제



도면



수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리 품목 요약

수나사가 포함된 ECO 플라스틱 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1872.1041X10	검회색 RAL 7021	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1872.1041X15	검회색 RAL 7021	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1872.1041X20	검회색 RAL 7021	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1872.1051X10	검회색 RAL 7021	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1872.1051X15	검회색 RAL 7021	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1872.1051X20	검회색 RAL 7021	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1872.1051X25	검회색 RAL 7021	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1872.2051X10	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.2051X15	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.2051X20	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1872.2051X25	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.2051X30	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.2051X40	검회색 RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.2061X10	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.2061X15	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.2061X20	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1872.2061X25	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.2061X30	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.2061X40	검회색 RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.2081X10	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.2081X15	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.2081X20	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1872.2081X25	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.2081X30	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.2081X40	검회색 RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.3081X20	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1872.3081X25	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1872.3081X30	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1872.3081X40	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1872.3081X50	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	50	12
K1872.3081X60	검회색 RAL 7021	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	60	12
K1872.3101X20	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1872.3101X25	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1872.3101X30	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1872.3101X40	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1872.3101X50	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	50	12
K1872.3101X60	검회색 RAL 7021	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	60	12
K1872.10484X10	신호등 빨강 RAL 3020	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1872.10484X15	신호등 빨강 RAL 3020	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1872.10484X20	신호등 빨강 RAL 3020	M4	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1872.10584X10	신호등 빨강 RAL 3020	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	10	12
K1872.10584X15	신호등 빨강 RAL 3020	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	15	12
K1872.10584X20	신호등 빨강 RAL 3020	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	20	12
K1872.10584X25	신호등 빨강 RAL 3020	M5	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	25	12
K1872.20584X10	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.20584X15	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.20584X20	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1872.20584X25	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.20584X30	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.20584X40	신호등 빨강 RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.20684X10	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.20684X15	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.20684X20	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1872.20684X25	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.20684X30	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.20684X40	신호등 빨강 RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.20884X10	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1872.20884X15	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	15	12
K1872.20884X20	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12

수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색

피막 처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	톱니 수
K1872.20884X25	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	25	12
K1872.20884X30	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1872.20884X40	신호등 빨강 RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1872.30884X20	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1872.30884X25	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1872.30884X30	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1872.30884X40	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1872.30884X50	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	50	12
K1872.30884X60	신호등 빨강 RAL 3020	M8	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	60	12
K1872.31084X20	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	20	12
K1872.31084X25	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	25	12
K1872.31084X30	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	30	12
K1872.31084X40	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	40	12
K1872.31084X50	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	50	12
K1872.31084X60	신호등 빨강 RAL 3020	M10	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	60	12