K2034_C

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Основной корпус из полиамида.
Противоскользящая вставка из полиуретана.

Исполнение:
Корпус, черный.

Указание:
Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.
Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.
Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.

Форма A и форма B: от 60 мм с установленной резьбовой гильзой.

Применение:
Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для предотвращения скольжения на гладких полах.

Монтаж:
Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Регулировочная заглушка из пластика с противоскользящей вставкой для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D1	H	H1	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2034.60401520	для прямоугольных труб	C	прямоугольный	60	40	M22	5	5	29	29	28	4	60x40x1,5-2

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG