

Trubkové spojky patní plast

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast.

Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.

Provedení:

Černé.

Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.

Upozornění:



Pomocí trubkové spojky patní lze sevřít čtyřhranné trubky o straně 30 mm. Je-li třeba sevřít trubky menší nebo změnit trubku se čtvercovým profilem na profil kruhový, je to možné provést pomocí redukčních pouzder K0491.

Na vyžádání:

Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.

Příslušenství:

- Redukční pouzdra K0491
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493




Trubkové spojky patní plast

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Trubkové spojky patní plast

Přehled zboží

Trubkové spojky patní, plast

Objednací číslo	A
K0478.30	30