

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro 1.4305.


Kulička 1.4034.

Pružina 1.4310.

Provedení:

Leštěno. Kulička tvrzená.

Výkresy



Přehled zboží

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	L	H	N	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
K0310.404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
K0310.405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
K0310.406	M6	3,5	25	1	1	9	13
K0310.408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
K0310.410	M10	6	35	2	1,6	20	35
K0310.412	M12	8	40	2,5	2	30	55
K0310.416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125