

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг
Обзор изделий
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность для пары в кг	Вид упаковки
K2387.0305	Боковой монтаж	Стандарт	68	1 шт. = 1 пара
K2387.0356	Боковой монтаж	Стандарт	67	1 шт. = 1 пара
K2387.0406	Боковой монтаж	Стандарт	67	1 шт. = 1 пара
K2387.0457	Боковой монтаж	Стандарт	66	1 шт. = 1 пара
K2387.0508	Боковой монтаж	Стандарт	66	1 шт. = 1 пара
K2387.0559	Боковой монтаж	Стандарт	64	1 шт. = 1 пара
K2387.0610	Боковой монтаж	Стандарт	61	1 шт. = 1 пара
K2387.0660	Боковой монтаж	Стандарт	58	1 шт. = 1 пара
K2387.0711	Боковой монтаж	Стандарт	55	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Ход S	L
K2387.0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7	50,8	330	305
K2387.0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,6	12,7	50,8	381	356
K2387.0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7	50,8	432	406
K2387.0457	16	123,8	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7	50,8	483	457
K2387.0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7	50,8	533	508
K2387.0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7	50,8	584	559
K2387.0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7	50,8	635	610
K2387.0660	16	123,8	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7	50,8	686	660
K2387.0711	16	123,8	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7	50,8	737	711