

Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Puntas de empuñadura y puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Espigas de unión de acero inoxidable.


Versión:

Puntas de empuñadura y puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.

Indicación:

Gracias a su estructura maciza, esta serie de empuñaduras también sirve como protección de bordes.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras curvas

Referencia	Color del cuerpo de base	A	B	D	H	L	Capacidad de carga N
K0228.250081	anodizado negro	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300081	anodizado negro	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400081	anodizado negro	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500081	anodizado negro	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600081	anodizado negro	600	38	M8	55	624	1000
K0228.250083	anodizado natural	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300083	anodizado natural	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400083	anodizado natural	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500083	anodizado natural	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600083	anodizado natural	600	38	M8	55	624	1000

Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas

Nuestros productos
