


Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4301.


Versión:

Pulimentado electrolítico de alto brillo.

Indicación:

Empuñaduras abatibles de acero inoxidable con poca profundidad de montaje. Para placas de montaje y suelo o cajones. Con muelle de retroceso. Tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.

Planos



Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles

Nuestros productos

Empuñaduras abatibles huecas de acero inoxidable

Referencia	Forma	Versión 2	H	L	L1	T	Capacidad de carga N
K0243.1120000	A	atornillable	120	98	120	22	200
K0243.2075058	B	atornillable	58	63	75	9	200