

Ojos de la articulación

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:


Acero galvanizado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:

Ojos de la articulación con rosca interior.

Planos



Nuestros productos

Ojos de la articulación

Referencia	Material del cuerpo de base	Forma	D	D1	D2	L2	SW	T
K0127.03504111	acero	A	4,1	8	M3,5	11	4	6
K0127.0506116	acero	A	6,1	10	M5	16	6	8
K0127.0508116	acero	B	8,1	15	M5	16	10	8
K0127.0808119	acero	A	8,1	14	M8	19	10	11
K0127.1008127	acero	A	8,1	18	M10	27	10	12
K0127.05061161	acero inoxidable	A	6,1	10	M5	16	6	8
K0127.08081191	acero inoxidable	A	8,1	14	M8	19	10	11
K0127.10081271	acero inoxidable	A	8,1	18	M10	27	10	12