

Volants en plastique - pouces

Description de l'article/illustrations du produit

INCH
Parts



Description

Matière :


Thermoplastique, gris foncé.

Finition :


Acier bruni.

Nota :

Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l'arbre soit à l'aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.



Dessins



Aperçu des articles

Volant

Volants en plastique - pouces**Aperçu des articles**

Référence	Finition 1	Finition 2	Taille	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
K0256.1080CO	alésage sans rainure	sans vis de serrage	1	25	80	0,375	19	2,5	17,5	13	37,5
K0256.2100CO	alésage sans rainure	sans vis de serrage	2	28	100	0,375	19	3	20	13	44
K0256.2100CP	alésage sans rainure	sans vis de serrage	2	28	100	0,5	19	3	20	13	44
K0256.3125CP	alésage sans rainure	sans vis de serrage	3	35	125	0,5	25	4	23,5	18,5	53
K0256.4160CP	alésage sans rainure	sans vis de serrage	4	45	160	0,5	25	5,6	28	18,5	64,5
K0256.4160CQ	alésage sans rainure	sans vis de serrage	4	45	160	0,625	25	5,6	28	18,5	64,5