

Panneau de table vissé

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Profilé aluminium.
Verre acrylique.

Finition :

Profil carré.
Vitre en verre acrylique.

Nota :

Hauteur totale : 1 025 mm
Hauteur du passe-plat : 145 mm
Largeur du cadre : 900 mm
Surface de pied, chacun : 72 x 60 mm

Panneau de table comprenant cadre en aluminium et vitres en verre acrylique montées.

Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre en haut ouvert.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.

Utilisation :

Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée

Sur demande :

Dimensions spéciales.
Panneau de plafond vissé.
Panneau mural vissé.

Aperçu des articles

Panneau de table vissé

Référence	Désignation
K1081.12	Panneau de table