

Protection hygiénique premium

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Profilé aluminium.
Verre acrylique.

Nota :

Hauteur : 910 mm
Longueur, fixe : 1 610 mm
Longueur, pivotant : 1 710 mm
Longueur du pied : 445 mm

Vitre amovible : 325 mm possible
Profilé aluminium : 30 x 30 mm
Vitre acrylique : épaisseur 4 mm

Solution de grande qualité comprenant des profilés aluminium, des charnières et des vitres en verre acrylique robustes. Système de serrage fonctionnel – idéal pour les conférences et les réunions.

Le système convient pour des réunions de 2 à 4 personnes.

Réglage de la longueur du côté pivotant variable grâce aux vitres télescopiques.
Exécution robuste.

Utilisation :

Tables de conférence/Salles de réunion/Événements
Bureaux d'architectes/Bureaux d'études
Agences/Cabinets d'avocat/Conseil

Avantages :

Pivotant et escamotable.
Aucun outil nécessaire.
Paroi sur charnières coulissant sur le cadre principal.
Les parois peuvent être fixées lors du transport.

Protection hygiénique premium

Description de l'article/illustrations du produit



Aperçu des articles

Protection hygiénique premium

Référence	Désignation
K1639.14	La protection HYGIÉNIQUE