

Poignées alcôve escamotables en aluminium

Description de l'article/illustrations du produit

19"



Description

Matière :

Aluminium injecté.

Finition :

Laqué poudre noire ou gris clair, satiné.

Nota :

De par leur design moderne, les poignées alcôve escamotables conviennent pour toutes les applications où l'on recherche tant l'esthétique que la robustesse. Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d'indexage de la poignée en position de travail et de repos. Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.


Montage :

Pour une même découpe de boîtier, les poignées alcôve escamotables peuvent être montées à l'avant ou à l'arrière de la paroi du boîtier.

Indication de dessin :


1) Pour vis à tête fraisée M4

Dessins



Poignées alcôve escamotables en aluminium

Dessins



Aperçu des articles

Poignées alcôve escamotables en aluminium

Référence	Forme	Type de forme	Couleur du corps de base	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Charge N
K1795.07911811	A	encliquetable	noir RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911812	A	encliquetable	gris clair RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911821	B	à ressort de rappel	noir RAL 9005	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625
K1795.07911822	B	à ressort de rappel	gris clair RAL 7035	118	49,5	91	79	68,5	109	130	16	110	118	70,5	79	625