

Charnières en Inox

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inox 1.4310.

Finition :



Naturel.

Nota :

L'angle d'ouverture ne peut dépasser 270°.

Accessoires :

Charnières en Inox avec friction préréglée K1518



Charnières en Inox

Aperçu des articles

Charnières en Inox

Référence	Forme	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1517.558512	A	55	38	85	48	6,3	12	2
K1517.558516	A	55	38	85	48	6,3	16	2
K1517.5511512	B	55	38	115	45	6,3	12	2
K1517.658515	A	65	50	85	48	6,3	15	3