

Bouchon à évent

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).

Finition :

Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 60 µm.

Nota :

Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air

Forme B : avec filtre à air


Plage de température :

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.

Indication de dessin :

- 1) Capsule
- 2) Filtre à air uniquement forme B
- 3) Joint torique

Dessins



Aperçu des articles

Bouchon à évent

Référence Forme A	Référence Forme B	D	D1	D2	L	L1
K0457.136038	K0457.236038	36	G3/8	23	17	11
K0457.141012	K0457.241012	41	G1/2	28	18	12
K0457.147034	K0457.247034	47	G3/4	33	17	12
K0457.152100	K0457.252100	52	G1	38	20	12
K0457.163114	K0457.263114	63	G1 1/4	49	23	13
K0457.163112	K0457.263112	63	G1 1/2	55	23	13,5
K0457.1361615	K0457.2361615	36	M16x1,5	23	17	11
K0457.1411815	K0457.2411815	41	M18x1,5	28	17,5	12
K0457.1412015	K0457.2412015	41	M20x1,5	28	17,5	12

Bouchon à évent**Aperçu des articles**

Référence Forme A	Référence Forme B	D	D1	D2	L	L1
K0457.1412215	K0457.2412215	41	M22x1,5	28	17,5	12