


Aimant en U

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Noyau magnétique AlNiCo.

Finition :

Laqué rouge.

Nota :


Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.

Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu'un seul alésage de fixation au centre.

Plage de température :

450 °C max.

Dessins



Aperçu des articles

Aimant en U

Référence	Taille	A	B	D1	H	L	Force d'attraction en N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320