

## Charnières en inox, ajustables

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**  
Inox 1.4401.

**Nota :**  
Charnières pour portes encastrées.  
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.

Les points servent à marquer le milieu de la course d'approche « L » pour faciliter le montage.

Les tolérances de fabrication et les fentes des portes peuvent être compensées et réajustées horizontalement et verticalement.


Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.

**Accessoires :**  
Vis CHC DIN 6912 (M6) K1160.

### Dessins



## Charnières en inox, ajustables

### Aperçu des articles

---

#### Charnières en inox, ajustables

Référence	Type de forme	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	S	H	Course réglage L max.	Angle d'ouverture	F1 (N)	F2 (N)
K1900.07382121	-	76	21	21	38	38	7	10	60	34	8	15	4	180°	9000	1000