

Cames en acier, avec butée

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Zingué.

Nota :
*A en mm pour une longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm et H=50 mm.

Accessoires :
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables K2216.
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long K2217.

Dessins



Aperçu des articles

Cames en acier, avec butée

Aperçu des articles

Cames en acier, avec butée

Référence	Finition 1	Finition 2	A pour longueur de barillet H = 18	A pour longueur de barillet H = 30	A pour longueur de barillet H = 50	B B1 L	Adapté au verrou quart de tour KIPP
K2218.13506	avec butée	coudées vers le haut	6	18	38	198,135	-
K2218.13508	avec butée	coudées vers le haut	8	20	40	198,135	-
K2218.13510	avec butée	coudées vers le haut	10	22	42	198,135	-
K2218.13513	avec butée	coudées vers le haut	13	25	45	198,135	-
K2218.13514	avec butée	coudées vers le haut	14	26	46	198,135	-
K2218.13516	avec butée	coudées vers le haut	16	28	48	198,135	-
K2218.13518	avec butée	droite	18	30	50	198,135	-
K2218.13520	avec butée	coudées vers le bas	20	32	52	198,135	-
K2218.13522	avec butée	coudées vers le bas	22	34	54	198,135	-
K2218.13524	avec butée	coudées vers le bas	24	36	56	198,135	-
K2218.13526	avec butée	coudées vers le bas	26	38	58	198,135	-
K2218.13528	avec butée	coudées vers le bas	28	40	60	198,135	-
K2218.14504	avec butée	coudées vers le haut	4	16	36	198,145	-
K2218.14506	avec butée	coudées vers le haut	6	18	38	198,145	-
K2218.14508	avec butée	coudées vers le haut	8	20	40	198,145	-
K2218.14510	avec butée	coudées vers le haut	10	22	42	198,145	-
K2218.14513	avec butée	coudées vers le haut	13	25	45	198,145	-
K2218.14514	avec butée	coudées vers le haut	14	26	46	198,145	-
K2218.14516	avec butée	coudées vers le haut	16	28	48	198,145	-
K2218.14518	avec butée	droite	18	30	50	198,145	-
K2218.14520	avec butée	coudées vers le bas	20	32	52	198,145	-
K2218.14522	avec butée	coudées vers le bas	22	34	54	198,145	-
K2218.14524	avec butée	coudées vers le bas	24	36	56	198,145	-
K2218.14526	avec butée	coudées vers le bas	26	38	58	198,145	-
K2218.14528	avec butée	coudées vers le bas	28	40	60	198,145	-
K2218.14530	avec butée	coudées vers le bas	30	42	62	198,145	-
K2218.14532	avec butée	coudées vers le bas	32	44	64	198,145	-
K2218.14534	avec butée	coudées vers le bas	34	46	66	198,145	-
K2218.14536	avec butée	coudées vers le bas	36	48	68	198,145	-
K2218.14538	avec butée	coudées vers le bas	38	50	70	198,145	-
K2218.14540	avec butée	coudées vers le bas	40	52	72	198,145	-
K2218.14542	avec butée	coudées vers le bas	42	54	74	198,145	-