

Зажимы шарнирные алюминиевые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевое литье.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Начиная с A = 20,1, болты с шестигранной головкой DIN 931.

Исполнение:

гладко шлифованный.

Винт с цилиндрической головкой, болт с шестигранной головкой и шестигранная гайка оцинкованные.

Указание:

Зажимы шарнирные, плавно регулируемые на 180°.

По запросу:


Зажимной рычаг для крепления и другие величины диаметра.

Принадлежности:


- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы шарнирные алюминиевые

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимы шарнирные, алюминиевые

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
K0488.512	12,1	12,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.514	14,1	14,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.516	16,1	16,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.518	18,1	18,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.520	20,1	20,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35

Зажимы шарнирные алюминиевые

Обзор изделий

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
K0488.525	25,1	25,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
K0488.530	30,1	30,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
K0488.540	40,2	40,2	60	56	57	56	56	60	188	200	100	48	69	M10x50