


## Зажимы шарнирные пластмассовые

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

#### Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

#### Указание:

Шарнирные зажимы можно плавно регулировать на 180°.

Базовый диаметр трубок круглого сечения составляет 18 или 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок круглого сечения на квадратные возможно использование переходной втулки K0492.

#### По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.

#### Принадлежности:

- Втулки переходные K0492
- Круглые и квадратные трубки K0493

#### Обратите внимание:

Момент затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Нм


M8: 25 Нм

Зажимы шарнирные пластмассовые

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Зажимы шарнирные, пластмассовые

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S
K0489.18	18	18	30	25	26,5	25	45	90	45	21	34	M6x18

## Зажимы шарнирные пластмассовые

## Обзор изделий

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S
K0489.30	30	30	45	40	41,5	40	68	136	68	28,5	52,5	M8x25