

Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма С, сферическая поверхность закаленная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Исполнение:


Корпус закалённый и воронёный.

Опорные поверхности — закалённые.

Указание:

Эти ножки применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей и приспособлений. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	G	H	R	T	SW
K0301.306X20	C	9,5	M6	20	15	12	10
K0301.306X40	C	9,5	M6	40	15	12	10
K0301.310X32	C	16,5	M10	32	30	18	17
K0301.310X63	C	16,5	M10	63	30	18	17

**Ножки приспособлений с внутренней резьбой, форма C, сферическая поверхность
закаленная****Обзор изделий**

Номер заказа	Форма	D	G	H	R	T	SW
K0301.312X32	C	18,5	M12	32	35	18	19
K0301.312X63	C	18,5	M12	63	35	18	19
K0301.316X50	C	23	M16	50	40	24	24
K0301.316X100	C	23	M16	100	40	24	24