


Распорные шайбы шлифованные

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
улучшенные закалкой и отпуском, воронены.
Опорные поверхности шлифованные.

Указание:
При помощи распорной шайбы может изменяться диапазон зажима натяжного крюка и крепления нажимного крюка. При установке распорной шайбы между основной частью и креплением натяжного крюка или цилиндрами регулировки высоты она предотвращает повреждение опорной поверхности.

Чертежи



Обзор изделий

Распорные шайбы, шлифованные

Номер заказа	D1	D2	H
K0860.08003	9	24	3
K0860.08005	9	24	5
K0860.08008	9	24	8
K0860.12001	12,5	40	1
K0860.12003	12,5	40	3
K0860.12005	12,5	40	5
K0860.16001	16,5	50	1
K0860.16003	16,5	50	3

Распорные шайбы шлифованные**Обзор изделий**

Номер заказа	D1	D2	H
K0860.16005	16,5	50	5
K0860.16105	16,5	60	5