

Зажимы Т-соединения, нержавеющая сталь, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Исполнение:

электролитически полированный.


По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	F	K	L	M	P	R	S
K0475.11212	A	12,1	12,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11414	A	14,1	14,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11616	A	16,1	16,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.11818	A	18,1	18,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18
K0475.12020	A	20,1	20,1	30,5	25	32	35	55,5	65,5	43	23	49,5	M6x18

